

露出計新製品 *L-308DC DIGICINEMATE* 発売のご案内

この度、株式会社セコニックは、御好評を頂いております弊社露出計『フラッシュメイト L-308S』の上位機種として、デジタル一眼レフの動画撮影、本格的な映画撮影、写真撮影等、各種撮影に御使用頂ける露出計新製品『デジシネメイト L-308DC』を2011年1月15日より発売致します。

近年、デジタル一眼レフカメラは静止画像だけでなく動画撮影も可能となり、その活躍の場をますます広げております。デジシネメイト L-308DC は、動画撮影にも対応することで、あらゆるイメージキャプチャーに関わる方々に満足頂ける露出計となっております。

敬具

【価格・発売日】

【税抜価格】

商品名	標準小売価格	発売日
デジシネメイト L-308DC	38,000 円	2011年1月15日(土)

1. 主な特長

① 3つの表示モード

表示モードの切り替えで、各撮影に合わせた情報が表示されます。

- ・ HDシネカメラモード: デジタルカメラのムービー機能やデジタルビデオカメラ等に適したモードです。シャッター速度とフレームレートを設定し、0.1 ステップ毎の絞り値表示で露出測定および光源のコントロールをすることができます。
- ・ シネカメラモード: デジタルシネカメラ(映画撮影カメラ)に適したモードです。使用頻度の高いフレームレートとシャッター開角度を設定し、0.1 ステップ毎の露出コントロールが可能です。簡易照度測定(ルクス)を使って、光源をすばやくセッティングすることができます。
- ・ フォトモード: 従来の写真撮影(デジタル/フィルム)に適したモードです。定常光及びフラッシュ光(コードレス・コード接続)でのシャッター速度優先測定や、EV 測定が可能です。



② 3つの測光方法

- ・ 光球での入射光式測定は被写体の正確な露出値を得ることができます。
- ・ 平板での測定は照明比やグリーンスクリーンのライティングに有用です。
- ・ 反射光式測定によりネオンなどの透過光も測定可能です。

③ 指示値補正機能

L-308DC の測定値を、フィルムやデジタルカメラのセンサー特性や、他の単体露出計の測定値に合わせることができます。

④ カスタム設定機能

カスタム設定により、ご使用のカメラや測定方法にあった操作・表示が可能です。

⑤ 簡易照度測定

簡易照度測定(ルクス)は、放送局や舞台、その他明るさを測定、調整するシーンに大変便利です。カスタム設定にて表示・非表示が選択可能です。

2. 仕様一覧表

SEKONIC				
形式	露出計			
受光部	入射光式		光球及び平板	
	反射光式		レンズ(受光角40度)	
測光方式	HDシネカメラモード		定常光(シャッター速度優先モード、フレームレート設定モード、簡易照度測定)	
	シネカメラモード		定常光(フレームレート優先モード、シャッター開角度設定モード、簡易照度測定)	
	フォトモード		定常光(シャッター速度優先、EV)フラッシュ光(コト'レス・コト'接続)	
測光範囲 (ISO100)	定常光		EV0~EV19.9	
	フラッシュ光		F1.0~F90.9	
	簡易照度(ルクス)		2.50lx~190,000lx	
表示範囲	ISO		3~8000(1/3ステップ)	
	HDシネカメラ モード	定常光	絞り値	F0.5~90.9(1, 1/2, 1/3ステップ)
			フレームレート(f/S)	8, 12, 16, 18, 24, 25, 30, 32, 48, 50, 60, 64, 96, 100, 120, 128f/s
			シャッター速度	1/8秒~1/8000秒(1, 1/2, 1/3ステップ)、他 1/24, 1/25, 1/30, 1/48, 1/50, 1/60, 1/100, 1/120
	シネカメラ モード	定常光	絞り値	F0.5~90.9(1, 1/2, 1/3ステップ)
			フレームレート(f/S)	8, 12, 16, 18, 24, 25, 30, 32, 48, 50, 60, 64, 96, 100, 120, 128f/s
			シャッター開角度	45, 90, 180, 270, 360度
	フォトモード	定常光	絞り値	F0.5~90.9(1, 1/2, 1/3ステップ)
			シャッター速度	60秒~1/8000秒(1, 1/2, 1/3ステップ)
			EV値	EV-6.0~EX27.2(0.1ステップ)
		フラッシュ光	シャッター速度	1秒~1/500秒(1, 1/2, 1/3ステップ)、他1/75, 1/80, 1/90, 1/100秒
	受光部	ソフトケース、ストラップ、白色平板、白色平板用ソフトケース シンクロターミナルキャップ、単三形電池、使用説明書、保証書		

※製品の仕様、外観、価格等は都合により予告なしに変更する場合があります。

【お問合せ先】 株式会社セコニック
 機器営業部 海外営業課 営業第一係
 〒178-8686 東京都練馬区大泉学園町7-24-14
 TEL:03-3978-2366 FAX:03-3922-2144
 Email: meter@sekonic.co.jp