

# SEKONIC

光学式マーク読み取り装置

# SR-450

**高速 & 高精度**

SPEED & ACCURACY

**コンパクト設計**

COMPACT DESIGN

最新のOMRはセコニック公式サイトで  
<http://www.sekonic.co.jp>



# SR-450

## 国内唯一のマークカードリーダー※1

約100枚/分の高速読み取りと高精度読み取りを兼ね備え、お客様の採点・集計等業務をサポート致します。  
またコンパクト設計により、デスクでお手軽にご使用いただけます。  
SR-450は他にない小型高速のマークカードリーダーです。



## SR-450 主な特長

### 入力作業時間を短縮

- ① 読み取りからデータ転送まで 100 枚 / 分以上の高速処理。\*2
- ② マークカードを一度に 200 枚までセット可能。

### コンパクト設計

設置場所を選ばず、採点・集計業務が可能。

### 正確な読み取り

- ① 16段階でマーク濃度を判別することにより、マークの消し残しや用紙の汚れをデータから取り除くことが可能。
- ② 読み取り中に未記入や重ね送りなどエラー検出が可能。\*3

### 互換性

弊社従来機種 SR-430、SR-410 との互換モードを搭載。

## 主な用途

教育分野	定期考査／進路指導／履修登録／授業評価／学校評価／自己評価／点数入力／出欠管理／選択給食／健康診断
企業	勤怠管理／性能評価／工程管理／出荷予約／顧客満足度調査アンケート
資格検定	運転免許取得模擬試験（普通自動車・重機など）／検定試験（語学・技能検定）／国家資格試験
医療分野	臨床検査依頼票／問診票／選択給食

## 製品仕様

読み取りセンサ	読み取り方式	片面	搬送制御	検出方式	帳票位置検出／重送検出 (DF) / タイミングマーク (TM) 検出
	濃度判定	16 レベル	帳票給紙	ホッパ容量	200 枚 (連量 110kg 紙 JIS カード時)
	光源色	標準 近赤外光 (940nm) オプション 赤可視光 (660nm)	帳票排出	スタッカ容量	200 枚 (連量 110 kg 紙 JIS カード時)
	筆記具	標準 鉛筆 オプション 鉛筆+ボールペン	表示部・操作	表示パネル	LED ランプ (4 種)
	センサピッチ	0.25 インチ	操作ボタン	2 個	
	マーキング	塗り潰し、棒線	インターフェース	USB 2.0 RS232C (2,400 ~ 128,400bps)	
帳票搬送	帳票種類	JIS カード、葉書、幅広カード、ロングカード	互換モード	SR-430, SR-410	
	帳票寸法 (幅)	82.55 ~ 110.0 mm	入力電圧	電圧/周波数 AC100V / 50 / 60Hz	
	帳票寸法 (長さ)	150 ~ 304.8 mm	設置環境条件	温度/湿度 5 ~ 35℃ / 40 ~ 80%	
	マーク欄	最大 140 欄	外形寸法	W × H × D 222 × 171 × 360 mm (使用時 695 mm)	
	マーク行数	最大 15 行	質量	約 6kg	
	帳票紙質	OCR 紙、「JIS X9004」に適合する上質紙	付属品	取扱説明書、USB ケーブル (2.0m)、RS232C ケーブル (1.5m)、電源ケーブル式、CD-ROM (USB ドライバ、サンプルプログラム)*5 カードストップ、チェックカード 2 種、カード 2 種	
	帳票連量	72 ~ 135 kg 紙*4			
	機械搬送速度	256 枚 / 分 (AC100V50Hz、JIS カード時)			
処理枚数	100 枚 / 分以上 (JIS カード時)*2				

※1: 当社調べ ※2: 弊社試験環境下の速度です。 ※3: 未記入、ダブルマーク、紙詰まり、重送、異種カード混入。ご使用されるソフトウェアの設定によります。 ※4: 72kg紙は JIS カードのみ。 ※5: 対応 OS: Microsoft Windows®8 / 8.1 / 10 Windows®, 及び Windows® ロゴは米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標です。

## 株式会社 セコニック

東京都世田谷区池尻3-1-3  
TEL: 03-5433-3011 / FAX: 03-3410-2611

<https://www.sekonic.co.jp>

認証 ISO 9001  
取得 ISO 14001

お問い合わせ

**安全に関する注意** ご使用前には、必ず取扱説明書を読み、正しくお使い下さい。

●改良等により、カタログ記載の内容は予告なく変更する場合があります。  
●カタログの商品写真は、印刷物の為、実際の商品と多少異なる場合があります。